

高精度測量生產線或裝置周圍的 溫度／濕度

- 超群的高測量精度
- 配備SD卡插槽
- 連接LAN埠後，能簡易建構監視系統
- 備有PC軟體Multi Data Viewer Light*，簡單以圖表呈現記錄資料
- 藉由環境監控軟體（選購品），可以波形顯示、配置顯示即時呈現感測機器的資料

* 請洽詢本公司營業人員。



請參閱第 3 頁的「正確使用須知」。

種類

■本體

感測頭部

形狀	品名	型號
	感測頭部 纜線類型 (纜線長1.5m)	ZN-THS11-S
		ZN-THS11C-S *
	感測頭部 固定型	ZN-THS17-S
		ZN-THS17C-S *

* 若採購時附帶校準證書，請選擇此型號。
校準證書全套內容：校準證書、檢查結果、可追蹤圖表

記錄器部

形狀	品名	型號	電源
	記錄器部	ZN-THX21-S	電池/AC變壓器
		ZN-THX21-SA	電池/DC纜線

* 請洽詢OMRON經銷商。



有關規格認證對象機種等最新資訊，請參閱本公司網站
(<http://www.omron.com.tw>) 的「規格認證」。

■選購品（另售）

形狀	品名	型號
	安裝用磁鐵*1	ZN9-EM01-S
	專用AC變壓器 (ZN-THX21-S型隨附1個)	ZN9-ACP01-S
	直線型 (ZN-THX21-SA型 隨附1個)	ZN9-ED01-S
	直角型	ZN9-ED02-S
	環境監控軟體*2*3*4 Wave Inspire ES	ZN-SW11-S

- *1. 使用磁鐵時，耐振性為55Hz以下。（隨附2顆記錄器部安裝螺絲）
 *2. 作業環境
 OS: Microsoft Windows 7 (32bit/64bit) / Microsoft Windows 10 (32bit/64bit)
 CPU: Intel相容處理器 1GHz以上
 記憶體: 1GB以上（建議使用2GB以上）
 *3. 支援Ver2.2.1或更新版本。
 *4. 包含各機種在內的可支援感測器數量為95台。（以1台PC設定取樣週期10分鐘，且連接專用網路時）
 可支援感測器的數量視取樣週期或上位機器連接數、網路負載狀態而改變。
 *5. 請洽詢OMRON經銷商。

■校正服務

品名	型號
感測頭部 纜線類型 (1.5m)	校準證書、檢查結果、 可追蹤圖表
感測頭部 固定型	
	ZN-THS11-CAL
	ZN-THS17-CAL

- 註1. 採購感測頭部分後，如需校正服務書，請訂購上述型號。
 2. 校正服務僅限感測頭部。
 3. 必須將產品寄回本公司。

額定/性能

感測頭部

項目		型號	纜線類型		固定型	
			ZN-THS11-S	ZN-THS11C-S	ZN-THS17-S	ZN-THS17C-S
溫度	測定範圍 * 1	-25～+60℃			0～60℃	
	測量精度 * 3	±0.3℃（25℃時）				
	解析度	0.1℃				
	長期飄移 * 4	0.1℃以下/年				
濕度	測定範圍 * 2	0～99%RH			20～85%RH	
	測量精度 * 3	±2.5%RH（25℃、10～85%RH）				
	解析度	0.1%RH				
	長期飄移 * 4	1.0%RH以下/年				
建議保存溫度範圍 * 5		10～50℃（不可結冰結露）				
建議保存濕度範圍 * 5		20～60%RH（不可結冰結露）				
重量（梱包狀態）		約300g				
附屬品1		使用說明書、安裝螺絲（M3×8）×1			使用說明書、安裝螺絲（M3×8）×1 纜線固定蓋	
附屬品2		—	校準證書 檢查結果 可追蹤圖表	—		校準證書 檢查結果 可追蹤圖表

- * 1. 在溫差劇烈的環境間快速移動時，可能會發生結露。在已結露的情況下使用時，可能無法正確測量濕度。裝置因結露沾濕時，請在常溫環境下乾燥後再行使用。
- * 2. 如長時間存放於高濕度環境，可能會因為測量部附著水分而無法正確測量濕度。此時，請在常溫常濕環境下乾燥後再行使用。
- * 3. 使用期間感測器表面附著雜質或髒污、有機化學物質等，可能引起測量精度劣化。建議進行定期校正以確認測量精度。
- * 4. 長期飄移值為產品保固期間內，在溫度 25℃、濕度 20 ~ 60%RH 的條件下持續使用或存放時的值。於超過此條件的環境下持續使用或存放時，飄移值可能會大於記載值。
- * 5. 本產品即使在保存期間也可能發生測量精度劣化。為了維持並使用產品原本的性能，請存放於符合建議溫度與濕度範圍的環境。如存放於超過建議範圍的環境，可能導致測量精度劣化。

記錄器部

項目	型號	ZN-THX21-S	ZN-THX21-SA
可支援感測器		溫濕度站 感測頭部	
顯示		液晶7段式5位數×2行，輔助資訊指示燈	
取樣間隔		10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h	
運算功能		瞬間值、最大值、最小值、平均值	
動作模式		網路連接模式、休眠模式 * 1、空氣微粒子感測器連接模式 * 2	
記錄模式		持續 * 3、連結 * 4	
警報輸出		光電耦合器輸出 (外部電源: DC12~24V±10%、負載電流: 45mA以下) 可設定警報保持 * 5	
外部通信介面		乙太網路 (10BASE-T、100BASE-TX)	
通訊協定		Socket (TCP) 通訊專用通訊協定 * 6	
記憶裝置 (內部)		內部記憶體，約8,500筆資料 * 7	
記憶裝置 (外部)		SD卡 (儲存量測值、儲存/讀取設定值) /建議的SD卡: HMC-SD292型 (2GB)、HMC-SD492型 (4GB) (OMRON製) * 8	
電源		DC24V±10% 使用AC變壓器時: AC100~240V/50~60Hz 使用電池時: AAA電池2顆 * 9	
電池使用壽命		約1年 (休眠模式下) 約2小時 (網路連接模式或空氣微粒子感測器連接模式下) 以上均為量測間隔10分鐘，未插入SD卡，使用AAA鎳氫電池時 * 10	
使用溫度範圍		0~60℃ (AC變壓器0~40℃)	
使用濕度範圍		20~85%RH	
重量 (梱包狀態)		約500g	
附屬品1		使用說明書、設置指南、警報輸出接頭 * 11	
附屬品2		專用AC變壓器	DC纜線 (直型)、鐵芯

- * 1. 省電模式。顯示的預設設定為經常熄燈。(操作按鈕時會亮燈)無法與上位裝置進行網路通訊。
- * 2. 與空氣微粒子感測器 (ZN-PD□□-S□型) 一對一連接，將微粒子計數與溫濕度資料值一併記錄於SD卡內的模式。無法與上位裝置進行網路通訊。
- * 3. 當內部記憶體達到儲存上限時將會自動將資料寫入SD卡，並持續記錄直到SD卡存滿為止。
- 當內部記憶體達到儲存上限，若未偵測到任何SD卡插入，將停止記錄。(插入SD卡後按下按鈕，即可輸出至SD卡)
- * 4. 此模式會常時在內部記憶體上限範圍內記錄最新的量測值。(超過內部記憶體儲存上限時，將從最舊的資料起依序刪除)
- * 5. 超過門檻值設定模式設定的上限或下限值時，將立即輸出。
- * 6. 此外並備有與OMRON製PLC連接時的連線說明書。請與本公司業務員洽詢。
- * 7. 不支援空氣微粒子感測器連接模式。
- * 8. 如使用其他廠牌的SD卡，建議使用可靠性與耐久性高的工業用SD卡 (SD規格或SDHC規格 (不支援SDXC規格)、Class 4以上的SLC或MLC快閃記憶體)。
- 請客戶自行進行動作確認。
- * 9. 可使用鎳氫電池或鹼性電池，但請勿使用鋳電池。
- * 10. 電池使用壽命會因測量環境、取樣方式、電池種類及性能等而異。
- * 11. 隨附的連接器為OMRON製XW4B-02B1-H1型連接器。

正確使用須知



為確保安全，禁止將本產品直接或間接運用在檢測人體用途。
請勿將本產品作為保護人體的檢測裝置使用。



●技術說明及產品的相關FAQ，請參閱本公司網站
(<http://www.omron.com.tw>) 的「技術指南」。


外觀尺寸

(單位：mm)


無指定寸法公差：公差等級IT16

感測頭部

ZN-THS11-S型




ZN-THS17-S型




記録器部

ZN-THX21-S型



AC變壓器

ZN9-ACP01-S型



同意事項

承蒙對歐姆龍商品的肯定與支持，謹此表達萬分謝意。您選購「歐姆龍商品」時，如無特別的合意，無論您於何處購得「歐姆龍商品」，均將適用本同意事項所記載各項規定，請先了解、同意下列事項，再進行選購。

1. 定義

本同意事項中之用語定義如下：

- ①「歐姆龍」：台灣歐姆龍股份有限公司為日本歐姆龍株式會社之海外子公司。
- ②「歐姆龍商品」：「歐姆龍」之FA系統機器、通用控制機器、感測器
- ③「型錄等」：有關「歐姆龍商品」之「Best控制機器型錄」、其他型錄、規格書、使用說明書、操作手冊等，包括以電磁方式提供者。
- ④「使用條件等」：「型錄等」中所記載之「歐姆龍商品」之利用條件、額定值、性能、作動環境、使用方法、使用上注意、禁止事項及其他。
- ⑤「客戶用途」：客戶使用「歐姆龍商品」之使用方法，包括於客戶製造之元件、電子基板、機器、設備、或系統中組裝或使用「歐姆龍商品」。
- ⑥「兼容性等」：就「客戶用途」，「歐姆龍商品」之（a）兼容性、（b）作動、（c）未侵害第三人智慧財產權、（d）法令遵守以及（e）符合各項規格等事項。

2. 記載內容之注意事項

就「型錄等」之記載內容，以下各點請惠予理解。

- ①額定值以及性能值係於單項實驗中基於各項實驗條件所得出之數值，並非保證各額定值以及性能值在其他複合條件之下所得之數值。
- ②參考資料僅供參考，並非保證於該範圍內產品均能正常運作。
- ③使用案例僅供參考，「歐姆龍」並不就「兼容性等」保證。
- ④「歐姆龍」因改良產品或「歐姆龍」之因素，可能停止「歐姆龍商品」、或變更「歐姆龍商品」之規格。

3. 選用使用時之注意事項

選購以及使用時，以下各點請惠予理解。

- ①除額定值、性能外，使用時亦請遵守「使用條件等」規定。
- ②請客戶自行確認「兼容性等」，判斷是否可使用「歐姆龍商品」。「歐姆龍」就「兼容性等」，一概不予保證。
- ③就「歐姆龍商品」於客戶系統全體中之所預設之用途，請客戶務必於事前確認已完成適切之配電、安裝。
- ④使用「歐姆龍商品」時，請實施、進行（i）於額定值以及性能有充裕之情形下使用、備用設計等「歐姆龍商品」；（ii）於「歐姆龍商品」發生故障時亦能對「客戶用途」之危害降到最小之安全設計（iii）在整體系統中建構對使用者之危險通知安全對策；（iv）對「歐姆龍商品」以及「客戶用途」進行定期維修。
- ⑤「歐姆龍」對於因分散式阻斷服務攻擊（DDoS攻擊）、電腦病毒等其他技術上之破壞性程式、非法存取導致「歐姆龍商品」、安裝之軟體或任何電腦機器、電腦程式、網路或資料庫遭病毒感染，因而產生之直接或間接性損失、損害或其他費用一概不予負責。

客戶應自行就（i）防病毒保護；（ii）資料之輸出及輸入；（iii）佚失資料之還原；（iv）防止「歐姆龍商品」或安裝之軟體感染電腦病毒；（v）防止「歐姆龍商品」遭非法存取；採取充分之防護措施。

⑥「歐姆龍商品」係以作為一般工業產品使用之通用品而設計、製造。

因此並不供以下之用途而為使用，客戶如將「歐姆龍商品」用於以下用途時，「歐姆龍」對「歐姆龍商品」一概不予保證。但雖屬以下用途，惟如為「歐姆龍」所預期之特殊產品用途、或有特別合意時除外。

- （a）有高度安全性需求之用途（例如：核能控制設備、燃燒設備、航空、太空設備、鐵路設備、升降設備、娛樂設備、醫療用機器、安全裝置、其他有危害生命身體之用途）
- （b）有高度信賴性需求之用途（例如：瓦斯、自來水、電力等之供應系統、24小時連續運轉系統、結算系統等有關權利、財產之用途等）
- （c）嚴苛條件或環境下之用途（例如：設置於屋外之設備、遭化學污染之設備、受遭電磁波妨害之設備、受有震動、衝擊之設備等）
- （d）「型錄等」所未記載之條件或環境之用途

⑦除上述3. ⑥（a）至（d）所記載事項外，「本型錄等記載之商品」並非汽車（含二輪機車。以下同）用商品。請勿將其安裝於汽車使用。

4. 保證條件

「歐姆龍商品」之保證條件如下：

- ①保證期間：購入後1年。
- ②保證內容：就故障之「歐姆龍商品」，由本公司自行判斷應採取下列何種措施。
 - （a）於本公司維修服務據點對故障之「歐姆龍商品」進行免費維修。
 - （b）免費提供與故障之「歐姆龍商品」相同數量之代用品。
- ③非保證對象：故障原因為以下各款之一時，不提供保證：
 - （a）將「歐姆龍商品」供作原定用途外之使用時；
 - （b）超出「使用條件等」之使用；
 - （c）違反本同意事項「3. 選用使用時之注意事項」之使用；
 - （d）非由「歐姆龍」進行改裝、修理所致者；
 - （e）非由「歐姆龍」人員所提供之軟體所致者；
 - （f）「歐姆龍」出貨時之科學、技術水準所無法預見之原因；
 - （g）前述以外，非可歸責「歐姆龍」或「歐姆龍商品」之原因（含天災等不可抗力）

5. 責任限制

本同意事項所記載之保證，為有關「歐姆龍商品」之全部保證。

就與「歐姆龍商品」有關所發生之損害，「歐姆龍」以及「歐姆龍商品」之販售店，不予負責。

6. 出口管理

將「歐姆龍商品」或技術資料出口或提供予非境內居住者時，應遵守各國有關安全保障貿易管理之法令規則。客戶如違反法令規則時，「本公司」得不予提供「歐姆龍商品」或技術資料。

IC320TW-zh

2024.2

註：規格可能改變，恕不另行通知，最終以產品說明書為準。

台灣歐姆龍股份有限公司

<http://www.omron.com.tw> 免付費服務電話：008-0186-3102